

Teknik veri sayfası


Yansıtıcı bant

Ürün no.: 50155783

REF 9-A-50x400

İçerik

- Teknik veriler



Teknik veriler

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	dikdörtgen
Yöne bağlı	Evet
Üçlü boyutu	0,3 mm
Montaj ölçüsü genişliği	50 mm
Montaj ölçüsü yüksekliği	400 mm
Yansıtma yüzeyi yüksekliği	400 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği	50 mm
Malzeme reflektör	Plastik
Değişken polarizasyonlu	Evet
Reflektör malzemesi kimyasal adı	PMMA
Aktif yüzey yapısı	Eşkenar dörtgenler
Net ağırlık	10 g
Montaj braket türü	kendinden yapışkanlı

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-20 ... 65 °C
-------------------------	---------------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	90019000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467