

## 技术数据表


### 互连电缆

配件编号: 50137079

KSS ET-M12-4A-M12-4A-P7-100

#### 内容

- 技术参数
- 电气连接
- 接线图



图片可能不同



技术参数

|      |          |
|------|----------|
| 基础数据 |          |
| 应用   | 耐油/润滑剂   |
| 适合接口 | Ethernet |

|      |         |
|------|---------|
| 电气数据 |         |
| 性能数据 |         |
| 工作电压 | 60 V DC |

|             |                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 连接          |                                                                                                                                 |
| 连接1         |                                                                                                                                 |
| 类型          | 接头                                                                                                                              |
| 螺纹规格        | M12                                                                                                                             |
| 类型          | 插头                                                                                                                              |
| 引脚数         | 4 个引脚                                                                                                                           |
| 编码          | D-编码                                                                                                                            |
| 规格          | 直形                                                                                                                              |
| 圆接头, LED    | 否                                                                                                                               |
| 连接2         |                                                                                                                                 |
| 类型          | 接头                                                                                                                              |
| 螺纹规格        | M12                                                                                                                             |
| 类型          | 插头                                                                                                                              |
| 引脚数         | 4 个引脚                                                                                                                           |
| 编码          | D-编码                                                                                                                            |
| 规格          | 直形                                                                                                                              |
| 电缆性质        |                                                                                                                                 |
| 导线数量        | 4 个                                                                                                                             |
| 核心截面        | 0.34 mm²                                                                                                                        |
| AWG         | 22                                                                                                                              |
| 护套颜色        | 绿色                                                                                                                              |
| 有屏蔽         | 是                                                                                                                               |
| 不含硅树脂       | 是                                                                                                                               |
| 电缆设计        | 互连电缆                                                                                                                            |
| 导线直径 ( 外部 ) | 6.7 mm                                                                                                                          |
| 电缆长度        | 10,000 mm                                                                                                                       |
| 护套材料        | PUR                                                                                                                             |
| 芯线绝缘        | PP                                                                                                                              |
| 拖链适用性       | 是                                                                                                                               |
| 横移速度        | 水平 5m 移动路径长度时最高 3.3 m/s ,<br>最大加速度为 2 m/s²                                                                                      |
| 外套的属性       | 无 FCKW, 无镉, 无硅树脂, 无卤素且<br>无铅, 无光泽, 无粘连, 耐磨, 易机械加工                                                                               |
| 外套的耐性       | 不易水解且耐微生物侵蚀, 耐油、耐汽油<br>和耐化学品能力极佳, 符合 VDE 0472 ,<br>第 803 部分测试 B, 阻燃性符合 UL<br>1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1,<br>IEC 60332-2-2 |

|             |                |
|-------------|----------------|
| 机械参数        |                |
| 扳手开口宽度      | 13 mm          |
| 净重          | 581 g          |
| 弯曲循环        | 2,000,000 个    |
| 最小弯曲半径, 手持式 | 一次性最小 5 x 导线直径 |
| 最小弯曲半径, 固定式 | 一次性最小 5 x 导线直径 |

|               |               |
|---------------|---------------|
| 操作和显示         |               |
| 环境数据          |               |
| 环境温度, 工作, 手持式 | -20 ... 60 °C |
| 环境温度, 工作, 固定式 | -20 ... 60 °C |

|      |       |
|------|-------|
| 认证   |       |
| 防护等级 | IP 67 |

|              |          |
|--------------|----------|
| 分类           |          |
| 税率编号         | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ECLASS 15.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |
| ETIM 10.0    | EC001855 |

电气连接

连接1

|          |       |
|----------|-------|
| 类型       | 接头    |
| 螺纹规格     | M12   |
| 类型       | 插头    |
| 引脚数      | 4 个引脚 |
| 编码       | D-编码  |
| 规格       | 直形    |
| 圆接头, LED | 否     |

连接2

|      |       |
|------|-------|
| 类型   | 接头    |
| 螺纹规格 | M12   |
| 类型   | 插头    |
| 引脚数  | 4 个引脚 |
| 编码   | D-编码  |
| 规格   | 直形    |

接线图

接线图

