

기술 데이터 시트

반사판

품목 번호: 50136824

MTKS 12x20M.5

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

사용 영역	식료품 및 약품
-------	----------

기술 데이터

디자인	장방형
방향 의존형	예
트리플 반사판 크기	0.3 mm
설치 치수 너비	17.5 mm
설치 치수 높이	31 mm
설치 치수 두께	4 mm
반사면 높이	20 mm
반사면 너비	12 mm
반사판 재료	플라스틱
캐리어 물질 재료	스테인리스
편광 변경식	예
활성면 구조	마이크로 트리플
순중량	10.5 g
고정 방식	통로 마운팅으로
재료 호환성	CleanProof+ ECOLAB H2O2 알코올

환경 데이터

작동 시 주변 온도	-40 ... 65 °C
------------	---------------

인증

보호 등급	IP 67
	IP 69K
	IP 65

분류

HS 번호	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

치수 도면

전체 치수 정보(mm)

