

技术数据表

安装设备

配件编号: 50144753

BT 712M-APSET

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 配件



图片可能不同

技术参数

基础数据

系列	BT 7xx
包含	1x 连接线 5 m
	调试接地套件
适用于产品组	轮廓测量系统
适合	轮廓测量系统 CMS 700i

连接

接口数量	1 个
连接1	
功能	供电电源
	空气流控制 (针 4 = SWIN 1)
	转速信号 (针 5 = SWOUT 1)
类型	带接头电缆
电缆长度	200 mm
护套材料	PUR
电缆颜色	黑色
导线数量	5 芯
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码

机械参数

标准名称, 金属安装设备	钢制, 镀锌
安装设备设计	带有横流风机的自由吹气装置
设备侧固定件类型	带有钻孔 M8 的安装臂
设备紧固类型	预装安装臂
作用长度	1,200 mm
安装设备材料	钢
减震器	否

电气连接

连接1


功能	供电电源
	空气流控制 (针 4 = SWIN 1)
	转速信号 (针 5 = SWOUT 1)
类型	带接头电缆
电缆长度	200 mm
护套材料	PUR
电缆颜色	黑色
导线数量	5 芯
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码

分类

税率编号	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

电气连接

引脚	引脚分配	芯线颜色
1	+24V	红色
2	n.c.	-
3	GNDIN	蓝色
4	SWIN 1	黄色
5	SWOUT 1	白色



配件

连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50133892 **	KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-050	互连电缆	连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 5 个引脚 连接2: 接头, M12, 直形, 插头, A-编码, 5 个引脚 有屏蔽: 是 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PUR

** 包含在供货范围内

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。