

Fiche technique

Câble de liaison

Art. n°: 50109880

KB ET-2000-SA-RJ45

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier



Caractéristiques techniques

Données de base

Adapté pour interface	Ethernet
-----------------------	----------

Connexion

Connexion 1

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise mâle
Nombre de pôles	4 pôles
Codage	Codage D
Modèle	Axiale

Connexion 2

Type de connexion	RJ45
Type	Prise mâle
Nombre de pôles	4 pôles
Modèle	Axiale

Propriétés du câble

Nombre de brins	4 pièce(s)
Couleur de la gaine	Vert
Blindé	Oui
Modèle de câble	Câble de liaison
Diamètre (extérieur) du câble	6,5 mm
Longueur de câble	2.000 mm
Matériau de gaine	PUR

Classification

Numéro de tarif douanier	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise mâle
Nombre de pôles	4 pôles
Codage	Codage D
Modèle	Axiale

Connexion 2

Type de connexion	RJ45
-------------------	------