

技术数据表


互连电缆

配件编号: 50138353

KDS HS-SUB-9A-RJ41-AA-T1-028

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同

技术参数

基础数据

适合	HS 66x8
适合接口	RS 232

连接

连接1	
类型	RJ41
圆接头, LED	否
连接2	
类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形
电缆性质	
导线数量	6 个
护套颜色	黑色
有屏蔽	是
电缆设计	螺旋电缆
导线直径 (外部)	6 mm
电缆长度	2,800 mm
护套材料	TPE
拖链适用性	否

机械参数

净重	184 g
----	-------

操作和显示

分类

税率编号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855


电气连接

连接1

类型	RJ41
圆接头, LED	否

引脚 引脚分配

1	电缆 ID
2	+5 V DC
3	GND
4	TxD RS 232
5	RxD RS232
6	RTS RS 232
7	CTS RS 232
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V DC



连接2

类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形

电气连接



引脚	引脚分配
1	屏蔽
2	TxD
3	RxD
4	n.c.
5	GND
6	n.c.
7	CTS
8	RTS
9	+5 V DC

