

Fiche technique

Bloc d'alimentation

Art. n°: 50138350
NT HS6608-Schuko

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Commande et affichage



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Type	Bloc d'alimentation
Adapté pour	HS 66x8

Données électriques

Type	Bloc d'alimentation de table
Sortie	12 V CC, 2 A
Entrée	110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz

Données mécaniques

Poids net	492 g
-----------	-------

Classification

Numéro de tarif douanier	85366990
ECLASS 5.1.4	27242611
ECLASS 8.0	27242611
ECLASS 9.0	27242611
ECLASS 10.0	27040701
ECLASS 11.0	27040701
ECLASS 12.0	27040701
ECLASS 13.0	27040701
ECLASS 14.0	27040701
ECLASS 15.0	27040701
ECLASS 16.0	27040701
ETIM 5.0	EC002540
ETIM 6.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540
UNSPSC 26.08	39121004

Commande et affichage

LED

Affichage

Signification

1	Lumière verte permanente	Alimentation en tension correcte
---	--------------------------	----------------------------------