

Fiche technique

Barre ronde

Art. n°: 50135446

BTU D12M-L-140

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Adapté pour groupe de produits	Fixations sur barre ronde
Adapté pour	BTU D12M-D12-A090
	BTU D12M-D12-B090
	BTU D12M-VKT-90

Données mécaniques

Forme	En L
Diamètre des barres rondes	12 mm
Désignation normalisée des pièces de fixation, métal	Acier zingué
Poids net	147 g
Modèle de pièce de fixation	Barre ronde
Type de fixation, côté installation	Serrable
Type de fixation, côté appareil	Serrable
Matériau de la pièce de fixation	Métallique

Classification

Numéro de tarif douanier	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

