

## Fiche technique

### Connecteur

Art. n°: 50137262

D U-M30-16A-M

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données électriques

#### Données de puissance

### Connexion

Nombre de connexions 1 pièce(s)

#### Connexion 1

Type de connexion Connecteur rond

Taille du filetage M30

Type Prise femelle

Matériau Métallique

Matériau de corps de poignée Métallique

Nombre de pôles 16 pôles

Modèle Axiale

#### Connexion 2

Type de connexion Raccord soudé

### Données mécaniques

Poids net 91 g

### Classification

Numéro de tarif douanier 85366990

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27440102

ECLASS 9.0 27069190

ECLASS 10.0 27440102

ECLASS 11.0 27440102

ECLASS 12.0 27440116

ECLASS 13.0 27440116

ECLASS 14.0 27440116

ECLASS 15.0 27440116

ECLASS 16.0 27440116

ETIM 5.0 EC002635

ETIM 6.0 EC002635

ETIM 7.0 EC002635

ETIM 8.0 EC002635

ETIM 9.0 EC002635

ETIM 10.0 EC002635

UNSPSC 26.08 39121413

## Raccordement électrique

### Connexion 1

Type de connexion Connecteur rond

Taille du filetage M30

Type Prise femelle

Matériau Métallique

Matériau de corps de poignée Métallique

Nombre de pôles 16 pôles

Modèle Axiale

### Connexion 2

Type de connexion Raccord soudé