

Fiche technique

Organe de commande

Art. n°: 63000742

AC-AHL-RM

Contenu

- Caractéristiques techniques



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Fonctions

Fonctions	Fixation montée sur caoutchouc
-----------	--------------------------------

Données mécaniques

Dimensions (l x H x L)	32 mm x 13 mm x 79,1 mm
------------------------	-------------------------

Poids net	31 g
-----------	------

Type de fixation	Fixation traversante
------------------	----------------------

Forme de l'organe de commande	Pair
-------------------------------	------

Domaine d'application, organe de commande	Ultra Heavy Duty
---	------------------

Orifices de montage	90° par rapport au sens clé
---------------------	-----------------------------

Matériau	Inox
----------	------

Classification

Numéro de tarif douanier	85369095
--------------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279216
--------------	----------

ECLASS 8.0	27279216
------------	----------

ECLASS 9.0	27272606
------------	----------

ECLASS 10.0	27272606
-------------	----------

ECLASS 11.0	27272606
-------------	----------

ECLASS 12.0	27272606
-------------	----------

ECLASS 13.0	27272606
-------------	----------

ECLASS 14.0	27272606
-------------	----------

ECLASS 15.0	27272606
-------------	----------

ECLASS 16.0	27272606
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001487
----------	----------

ETIM 6.0	EC001487
----------	----------

ETIM 7.0	EC001487
----------	----------

ETIM 8.0	EC001487
----------	----------

ETIM 9.0	EC001487
----------	----------

ETIM 10.0	EC001487
-----------	----------

UNSPSC 26.08	39122221
--------------	----------