

Fiche technique

Organe de commande

Art. n°: 63000743

AC-AHL-F4J2-TK

Contenu

- Caractéristiques techniques



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Fonctions

Fonctions	Clé
	Flexible, 4 directions
	Réglable, 4 directions
	Tête pivotante

Données mécaniques

Dimensions (l x H x L)	39 mm x 20 mm x 52,2 mm
Poids net	62 g
Type de fixation	Fixation traversante
Forme de l'organe de commande	Pair
Domaine d'application, organe de commande	Ultra Heavy Duty
Orifices de montage	90° par rapport au sens clé
Matériau	Inox

Classification

Numéro de tarif douanier	85369095
ECLASS 5.1.4	27279216
ECLASS 8.0	27279216
ECLASS 9.0	27272606
ECLASS 10.0	27272606
ECLASS 11.0	27272606
ECLASS 12.0	27272606
ECLASS 13.0	27272606
ECLASS 14.0	27272606
ECLASS 15.0	27272606
ECLASS 16.0	27272606
ETIM 5.0	EC001487
ETIM 6.0	EC001487
ETIM 7.0	EC001487
ETIM 8.0	EC001487
ETIM 9.0	EC001487
ETIM 10.0	EC001487
UNSPSC 26.08	39122221