

Teknik veri sayfası Susturma sensör seti

Ürün no.: 426447

Set-AC-MLX.2-2S

İçerik

- Set bundan oluşur
- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler



Set bundan oluşur

Sayı	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
2	50139557	PRK25C.D/PX-2000-M12	Reflektörden yansımali fotoelektrik sensör kutuplu	Uygulama: Gerilmiş nesnelere algılama Sınır mesafesi: 0,05 ... 10 m Işık kaynağı: LED, Kırmızı Besleme gerilimi: DC Dijital anahtar çıkışları: 1 Adet Anahtarlama çıkışı 1: Transistör, PNP, koyu anahtarlama Anahtarlama frekansı: 1.500 Hz Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, 2.000 mm, M12, PUR, 4 kutuplu



Teknik veriler

Temel veriler

Seri	Set-AC
Bunlar için uygundur:	Çok ışınli emniyet bariyerleri MLD 500, MLD 300

Optik veriler

İşletme bölgesi	0,05 ... 4 m, TKS 50x50 reflektörlü 0,05 ... 8 m, reflektörlü TK(S) 100x100
-----------------	--

Mekanik bilgiler

Net ağırlık	610 g
Gövde rengi	sarı, RAL 1021
Montaj braketi türü	beraberinde gelen montaj braketi
Susturma sensörleri türü	Reflektörden yansımali fotoelektrik sensörler PRK 25C
Susturma sensörü sayısı	2 Adet

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85365019
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272792
ECLASS 11.0	27272792
ECLASS 12.0	27272792
ECLASS 13.0	27272792
ECLASS 14.0	27272792
ECLASS 15.0	27272792
ECLASS 16.0	27272792
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindedir

