

## Fiche technique

### Prise intégrée

Art. n°: 50145962

AC-PLM-19

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Raccordement électrique
- Accessoires



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Connexion

#### Connexion 1

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Type de connexion  | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M23             |
| Matériau           | Métallique      |
| Nombre de pôles    | 19 pôles        |
| Modèle             | Axiale          |

#### Connexion 2

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Type de connexion | Extrémité libre |
|-------------------|-----------------|

#### Propriétés du câble

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Nombre de brins | 19 pièce(s) |
|-----------------|-------------|

### Données mécaniques

|           |      |
|-----------|------|
| Poids net | 55 g |
|-----------|------|

### Caractéristiques ambiantes

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 80 °C |
| Température ambiante, stockage       | -25 ... 80 °C |

### Certifications


|                      |        |
|----------------------|--------|
| Indice de protection | IP 67  |
|                      | IP 69K |

### Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279201 |
| ECLASS 8.0               | 27440102 |
| ECLASS 9.0               | 27270692 |
| ECLASS 10.0              | 27440102 |
| ECLASS 11.0              | 27440103 |
| ECLASS 12.0              | 27440103 |
| ECLASS 13.0              | 27440103 |
| ECLASS 14.0              | 27440103 |
| ECLASS 15.0              | 27440103 |
| ECLASS 16.0              | 27440103 |
| ETIM 5.0                 | EC002594 |
| ETIM 6.0                 | EC002594 |
| ETIM 7.0                 | EC003570 |
| ETIM 8.0                 | EC003570 |
| ETIM 9.0                 | EC003570 |
| ETIM 10.0                | EC003570 |
| UNSPSC 26.08             | 39121413 |

## Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres




## Raccordement électrique

### Connexion 1

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Type de connexion  | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M23             |
| Type               | Prise mâle      |
| Matériau           | Métallique      |
| Nombre de pôles    | 19 pôles        |
| Codage             | Codage A        |
| Modèle             | Axiale          |

# Raccordement électrique

| Broche | Couleur de brin |
|--------|-----------------|
| 1      | Blanc           |
| 2      | Brun            |
| 3      | Vert            |
| 4      | Jaune           |
| 5      | Gris            |
| 6      | Rose            |
| 7      | Bleu            |
| 8      | Rouge           |
| 9      | Noir            |
| 10     | Violet          |
| 11     | Gris / rose     |
| 12     | Rouge / bleu    |
| 13     | Blanc / vert    |
| 14     | Brun / vert     |
| 15     | Blanc / jaune   |
| 16     | Jaune / brun    |
| 17     | Blanc / gris    |
| 18     | Gris / brun     |
| 19     | Blanc / rose    |











## Connexion 2



| Type de connexion | Extrémité libre |
|-------------------|-----------------|
|                   |                 |

## Accessoires

### Connectique - Câbles de raccordement

| Art. n°  | Désignation | Article            | Description           |
|--|-------------|--------------------|-----------------------|
| <br> | 50134971    | KD U-M23-JA-P1-050 | Câble de raccordement |
| <br> | 50134972    | KD U-M23-JA-P1-100 | Câble de raccordement |
| <br> | 50136636    | KD U-M23-JA-P1-150 | Câble de raccordement |
| <br> | 50136637    | KD U-M23-JA-P1-200 | Câble de raccordement |

## Accessoires

|  | Art. n°  | Désignation        | Article               | Description   |
|--|----------|--------------------|-----------------------|---|
|  | 50134976 | KD U-M23-JW-P1-050 | Câble de raccordement | Application: Résistant à l'huile/aux lubrifiants<br>Connexion 1: Connecteur rond, M23, Coudé, Prise femelle, Codage A, 19 pôles<br>Connecteur rond, LED: Non<br>Connexion 2: Extrémité libre<br>Blindé: Non<br>Longueur de câble: 5.000 mm<br>Matériau de gaine: PUR  |
|  | 50134977 | KD U-M23-JW-P1-100 | Câble de raccordement | Application: Résistant à l'huile/aux lubrifiants<br>Connexion 1: Connecteur rond, M23, Coudé, Prise femelle, Codage A, 19 pôles<br>Connecteur rond, LED: Non<br>Connexion 2: Extrémité libre<br>Blindé: Non<br>Longueur de câble: 10.000 mm<br>Matériau de gaine: PUR |

### Remarque



Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.