

## Fiche technique

### Pièce de fixation

Art. n°: 50146204  
BTU 0110M-D12

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

Contenu	2 vis M3 x 6
Adapté pour groupe de produits	Fixations sur barre ronde

### Données mécaniques

Désignation normalisée des pièces de fixation, métal	Acier zingué
	Aluminium
Poids net	51 g
Modèle de pièce de fixation	Système de montage
Type de fixation, côté installation	Pour barre ronde 12 mm
Type de fixation, côté appareil	À visser
Type de pièce de fixation	Pivotant 360°
	Réglable
	Serrable
Matériau de la pièce de fixation	Métallique

### Classification

Numéro de tarif douanier	83024900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

## Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

