

## Hoja técnica

## Pieza de fijación

Código: 50121434

BT 300 - 1

### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos básicos

<b>Incluye</b>	2 tornillos M6 x 10
	4 tornillos M3 x 8
	4 tornillos M4 x 10
<b>Apropiado para el grupo de productos</b>	Lectores de código de barras fijos
<b>Apropiado para</b>	IVS 1000i & DCR 1000i
	LCAM 308
	Lectores de código de barras serie BCL 2xxi, espejo deflector
	Lectores de código de barras serie BCL 3xxi
	Lectores de código de barras serie BCL 3xxi, espejo deflector

### Datos mecánicos

<b>Denominación normalizada pieza de fijación, metal</b>	Acero, galvanizado
	Fundición a presión de aluminio
<b>Peso neto</b>	387 g
<b>Versión de la pieza de fijación</b>	Sistema de montaje
<b>Tipo de fijación, del lado del sistema</b>	Para varillas 10 - 16 mm
<b>Tipo de fijación, del lado del equipo</b>	Enroscable
<b>Tipo de pieza de fijación</b>	Ajustable
	Giratorio en 360°
<b>Material de la pieza de fijación</b>	Metal

### Clasificación

<b>Número de arancel</b>	83024900
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701
<b>ECLASS 13.0</b>	27273701
<b>ECLASS 14.0</b>	27273701
<b>ECLASS 15.0</b>	27273701
<b>ECLASS 16.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015
<b>ETIM 8.0</b>	EC003015
<b>ETIM 9.0</b>	EC003015
<b>ETIM 10.0</b>	EC003015
<b>UNSPSC 26.08</b>	31242100

