

Hoja técnica

Cable de interconexión

Código: 50120463

KB 301-3000-MA200

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica
- Accesorios



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

Apropiado para interfaz	RS 232
-------------------------	--------

Conexión

Conexión 1

Tipo de conexión	Regleta hembra
Número de polos	32 polos
Conector redondo, LED	No

Conexión 2

Tipo de conexión	Conector JST ZHR
Número de polos	10 polos 6 polos

Propiedades de cable

Número de conductores	16 Unidad(es)
Color de cubierta	Negro
Apantallado	Sí
Versión de cable	Cable de interconexión
Diámetro de cable (externo)	8,1 mm
Longitud de cable	3.000 mm
Material de cubierta	PVC
Aptitud para cadena de arrastre	No

Clasificación

Número de arancel	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

Datos mecánicos

Peso neto	371 g
-----------	-------

Conexión eléctrica

Conexión 1



Tipo de conexión	Regleta hembra
Número de polos	32 polos
Conector redondo, LED	No

Conexión 2

Tipo de conexión	Conector JST ZHR
Número de polos	10 polos 6 polos

Accesorios

Sistema de conexión - Cables de interconexión

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
  	50117011	KB USB A - USB miniB	Línea de servicio	Aplicación: Resistente a los aceites y lubricantes Apropiado para interfaz: USB Conexión 1: USB Conexión 2: USB Apantallado: Sí Longitud de cable: 1.500 mm Material de cubierta: PVC

Accesorios

Nota



↳ Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.