

Hoja técnica


Cable de interconexión

Código: 50120432

KB USB-1 HS 65x8

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

Apropiado para	HS 65x8
Apropiado para interfaz	USB

Conexión

Conexión 1

Tipo de conexión	RJ41
Conector redondo, LED	No

Conexión 2

Tipo de conexión	USB
Tipo de conector	USB 1.1 Standard-A

Propiedades de cable

Número de conductores	4 Unidad(es)
Color de cubierta	Gris
Apantallado	Sí
Versión de cable	Cable espiral
Diámetro de cable (externo)	4 mm
Longitud de cable	2.800 mm
Material de cubierta	TPU
Aptitud para cadena de arrastre	No

Datos mecánicos

Peso neto	95 g
-----------	------

Clasificación

Número de arancel	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604


Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión	RJ41
Conector redondo, LED	No

Pin Asignación de pines

1	Blindaje
2	n.c.
3	GND
4	n.c.
5	n.c.
6	n.c.
7	+5 V CC
8	n.c.
9	DATA+
10	DATA-



Conexión 2

Tipo de conexión	USB
Tipo de conector	USB 1.1 Standard-A

Pin Asignación de pines

1	+5 V CC
2	DATA-
3	DATA-
4	GND

