

## Folha de dados técnicos


### Cabo de conexão

N.º do art.: 50111226

KB M12A-8P-PC-IO-3000

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica



## Dados técnicos

### Dados básicos

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Adequado para           | Leitores de códigos 2D fixos, série LSIS 222 |
| Adequado para interface | RS 232                                       |

### Conexão

#### Conexão 1

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Tipo de conexão | Sub-D   |
| Tipo            | female  |
| Número de polos | 9 polos |
| Versão          | Axial   |

#### Conexão 2

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexão  | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12              |
| Tipo             | female           |
| Número de polos  | 8 polos          |
| Codificação      | Código A         |
| Versão           | Axial            |

#### Conexão 3

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexão  | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12              |
| Tipo             | male             |
| Número de polos  | 5 polos          |
| Codificação      | Código A         |
| Versão           | Axial            |

### Características dos cabos

|  |                 |
|--|-----------------|
| Número de fios                           | 8 Unid.         |
| Cor da bainha                            | Preto           |
| Blindado                                 | Sim             |
| Versão do cabo                           | Cabo de ligação |
| Diâmetro do cabo (exterior)              | 6 mm            |
| Comprimento do cabo                      | 3.000 mm        |
| Material da bainha                       | PUR             |
| Adequabilidade para correntes de arraste | Não             |

### Dados mecânicos

|              |       |
|--------------|-------|
| Peso líquido | 246 g |
|--------------|-------|

### Classificação

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4              | 27279201 |
| ECLASS 8.0                | 27279218 |
| ECLASS 9.0                | 27060311 |
| ECLASS 10.0               | 27060311 |
| ECLASS 11.0               | 27060311 |
| ECLASS 12.0               | 27060311 |
| ECLASS 13.0               | 27060311 |
| ECLASS 14.0               | 27060311 |
| ECLASS 15.0               | 27060311 |
| ECLASS 16.0               | 27060311 |
| ETIM 5.0                  | EC001855 |
| ETIM 6.0                  | EC001855 |
| ETIM 7.0                  | EC001855 |
| ETIM 8.0                  | EC001855 |
| ETIM 9.0                  | EC001855 |
| ETIM 10.0                 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08              | 26121604 |


## Conexão elétrica

### Conexão 1

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Tipo de conexão | Sub-D   |
| Tipo            | female  |
| Número de polos | 9 polos |
| Versão          | Axial   |

### Pino Ocupação de pinos

| Pino | Ocupação de pinos |
|------|-------------------|
| 1    | n.c.              |
| 2    | Data              |
| 3    | Data              |
| 4    | n.c.              |
| 5    | GNDIN             |
| 6    | n.c.              |
| 7    | n.c.              |
| 8    | n.c.              |
| 9    | n.c.              |




## Conexão elétrica

### Conexão 2

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexão  | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12              |
| Tipo             | female           |
| Número de polos  | 8 polos          |
| Codificação      | Código A         |
| Versão           | Axial            |

#### Pino Ocupação de pinos

|   |        |
|---|--------|
| 1 | VIN    |
| 2 | SWIN   |
| 3 | GNDIN  |
| 4 | SW OUT |
| 5 | n.c.   |
| 6 | Data   |
| 7 | Data   |
| 8 | FE     |



### Conexão 3

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexão  | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12              |
| Tipo             | male             |
| Número de polos  | 5 polos          |
| Codificação      | Código A         |
| Versão           | Axial            |

#### Pino Ocupação de pinos

|   |        |
|---|--------|
| 1 | VIN    |
| 2 | SWIN   |
| 3 | GNDIN  |
| 4 | SW OUT |
| 5 | n.c.   |

