

技术数据表

插头

配件编号: 50112155

S-M12A-ET

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



技术参数

基础数据

适合接口	Ethernet
------	----------

电气数据

性能数据

过电压等级	II
测量工作电流	4,000 mA
测量电压 (DIN EN 60664-1)	250 V
测量冲击电压 (DIN EN 60664-1)	2,500 V

连接

接口数量	1 个
------	-----

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
柄体材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	D-编码
规格	直形
锁	螺旋接头

连接2

类型	螺栓端子
----	------

电缆性质

连接截面	1 x 0.75 mm ²
AWG	18
有屏蔽	是

机械参数

外壳材料	金属
金属外壳	锌合金压铸件, 化学方法镀镍
净重	38 g
最大电缆出口	6 ... 8 mm

电气连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
柄体材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	D-编码
规格	直形
锁	螺旋接头

连接2

类型	螺栓端子
----	------

环境数据

环境温度, 工作	-40 ... 85 °C
污染程度	3, EN 60947-1

认证

防护等级	IP 67
------	-------

分类

税率编号	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ECLASS 16.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635
UNSPSC 26.08	39121413