

Folha de dados técnicos

Peça de fixação

N.º do art.: 50111500

MC 012K-LS

Conteúdo

- Dados técnicos



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Adequado para o grupo de produtos | Sensores de chaveamento, cilíndricos |
| Adequado para | Sensores da série 212 |
| | Sensores da série 412 |
| | Sensores no modelo M12 |

Dados mecânicos

| | |
|---|-----------------------------|
| Diâmetro de dentro | 12 mm |
| Nomenclatura química, suportes de fixação em plástico | Poliamida (PA 66) |
| Peso líquido | 19 g |
| Versão do suporte de fixação | Suporte de aperto |
| Tipo de fixação, lado da instalação | Fixação de passagem |
| Tipo de fixação, lado do dispositivo | Apertável com batente final |
| Tipo de suporte de fixação | Rígido |
| Material do suporte de fixação | Plástico |

Dados do ambiente

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Temperatura ambiente, operação | 0 ... 80 °C |
|--------------------------------|-------------|

Classificação

| | |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 39174000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |