

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50138358

KY-HS-DDS-D9AJ2ARAA-020-T1

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Bunlar için uygundur:	HS 66x8
Arayüz için uygundur	RS 232

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	RJ41
---------------	------

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Sub-D
Tip	dişi
Kutup sayısı	9 kutuplu
Versiyon	eksenel

Bağlantı 3

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	Takılabilir
Tip	dişi
Kutup sayısı	2 kutuplu
Versiyon	eksenel

Kablo özellikleri

İletken sayısı	6 Adet
Renk kılıf	siyah
Korumalı	Evet
Kablo çapı (dış)	6 mm
Kablo uzunluğu	2.000 mm
Malzeme kılıf	TPU
Çekme zinciri uygunluğu	Hayır

Mekanik bilgiler

Net ağırlık	126 g
-------------	-------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604


Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	RJ41
---------------	------

Pin

Pin	Pin tahsisi
1	Kablo kimliği
2	+5 V DC
3	GND
4	TxD RS 232
5	RxD RS232
6	RTS RS 232
7	CTS RS 232
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V DC




Bağlantı 2

Bağlantı türü	Sub-D
Tip	dişi
Kutup sayısı	9 kutuplu
Versiyon	eksenel

Elektrik bağlantısı

Pin	Pin tahsisi
1	Blendaj
2	TxD
3	RxD
4	n.c.
5	GND
6	n.c.
7	CTS
8	RTS
9	n.c.

Leuze



Bağlantı 3

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	Takılabilir
Tip	dişi
Kutup sayısı	2 kutuplu
Versiyon	eksenele