

기술 데이터 시트

원형 로드

품목 번호: 50142208

BTU D12M-L-200

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

적합한 제품 그룹	로드 마운트
적합한 적용 대상:	BTU D12M-D12-A090
	BTU D12M-D12-B090
	BTU D12M-VKT-90

기술 데이터

디자인	L자형
원형 로드 직경	12 mm
금속 고정 부품 규격 표시	강철, 아연 도금
순중량	170 g
고정 부품 버전	원형 로드
고정 방식, 시스템 측	클램핑 가능
고정 방식, 장치 측	클램핑 가능
고정 부품 재료	금속

분류

HS 번호	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

치수 도면

전체 치수 정보(mm)

