

## 기술 데이터 시트

### 고정 부품

품목 번호: 50144754

BT 716M-APSET

#### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 시리즈        | BT 7xx                       |
| 포함됨        | 상호접속 케이블 5m 1개<br>시운전용 접지 세트 |
| 적합한 제품 그룹  | 윤곽 측정 시스템                    |
| 적합한 적용 대상: | CMS 700i 윤곽 측정 시스템           |

연결

|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 연결     | 1 개수                                                      |
| 연결 1   |                                                           |
| 기능     | 공기 흐름 제어 (핀 4 = SWIN 1)<br>속도 신호 (핀 5 = SWOUT 1)<br>전원 공급 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블                                            |
| 케이블 길이 | 200 mm                                                    |
| 덮개 재료  | PUR                                                       |
| 케이블 색상 | 흑색                                                        |
| 와이어 개수 | 5 선                                                       |
| 나사 크기  | M12                                                       |
| 유형     | Male                                                      |
| 재료     | 금속                                                        |
| 핀 개수   | 5 핀                                                       |
| 엔코딩    | A-코딩됨                                                     |

기술 데이터

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 금속 고정 부품 규격 표시 | 강철, 아연 도금           |
| 고정 부품 버전       | 크로스 플로우 팬이 있는 분출 장치 |
| 고정 방식, 시스템 측   | M8 보어 홀이 있는 마운팅 암   |
| 고정 방식, 장치 측    | 마운팅 암이 사전 설치됨       |
| 작용 길이          | 1,600 mm            |
| 고정 부품 재료       | 강철                  |
| 진동 감쇠          | 아니요                 |

전기 연결

연결 1


|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 기능     | 공기 흐름 제어 (핀 4 = SWIN 1)<br>속도 신호 (핀 5 = SWOUT 1)<br>전원 공급 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블                                            |
| 케이블 길이 | 200 mm                                                    |
| 덮개 재료  | PUR                                                       |
| 케이블 색상 | 흑색                                                        |
| 와이어 개수 | 5 선                                                       |
| 나사 크기  | M12                                                       |
| 유형     | Male                                                      |
| 재료     | 금속                                                        |
| 핀 개수   | 5 핀                                                       |
| 엔코딩    | A-코딩됨                                                     |

분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0   | 27279202 |
| ECLASS 9.0   | 27273701 |
| ECLASS 10.0  | 27273701 |
| ECLASS 11.0  | 27273701 |
| ECLASS 12.0  | 27273701 |
| ECLASS 13.0  | 27273701 |
| ECLASS 14.0  | 27273701 |
| ECLASS 15.0  | 27273701 |
| ECLASS 16.0  | 27273701 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |
| ETIM 10.0    | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |

전기 연결

| 핀 | 핀 지정    | 와이어 색상 |
|---|---------|--------|
| 1 | +24V    | 적색     |
| 2 | n.c.    | -      |
| 3 | GNDIN   | 청색     |
| 4 | SWIN 1  | 황색     |
| 5 | SWOUT 1 | 흰색     |



액세서리

연결 기술 - 상호접속 케이블

|  | 품목 번호       | 명칭                         | 품목       | 설명                                                                                                                                                |
|--|-------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50133892 ** | KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-050 | 상호접속 케이블 | 어플리케이션: 내유성/내윤활성<br>연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀<br>연결 2: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, A-코딩됨, 5 핀<br>차폐됨: 예<br>케이블 길이: 5,000 mm<br>덮개 재료: PUR |

\*\* 납품 사양에 포함됨

참고

|  |                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------|
|  | 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오. |
|--|---------------------------------------------------------------|