

기술 데이터 시트

고정 부품

품목 번호: 50144753

BT 712M-APSET

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

시리즈	BT 7xx
포함됨	상호접속 케이블 5m 1개 시운전용 접지 세트
적합한 제품 그룹	윤곽 측정 시스템
적합한 적용 대상:	CMS 700i 윤곽 측정 시스템

연결

연결	1 개수
연결 1	
기능	공기 흐름 제어 (핀 4 = SWIN 1) 속도 신호 (핀 5 = SWOUT 1) 전원 공급
연결부 종류	원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이	200 mm
덮개 재료	PUR
케이블 색상	흑색
와이어 개수	5 선
나사 크기	M12
유형	Male
재료	금속
핀 개수	5 핀
엔코딩	A-코딩됨

기술 데이터

금속 고정 부품 규격 표시	강철, 아연 도금
고정 부품 버전	크로스 플로우 팬이 있는 분출 장치
고정 방식, 시스템 측	M8 보어 홀이 있는 마운팅 암
고정 방식, 장치 측	마운팅 암이 사전 설치됨
작용 길이	1,200 mm
고정 부품 재료	강철
진동 감쇠	아니요

전기 연결

연결 1


기능	공기 흐름 제어 (핀 4 = SWIN 1) 속도 신호 (핀 5 = SWOUT 1) 전원 공급
연결부 종류	원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이	200 mm
덮개 재료	PUR
케이블 색상	흑색
와이어 개수	5 선
나사 크기	M12
유형	Male
재료	금속
핀 개수	5 핀
엔코딩	A-코딩됨

분류

HS 번호	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

전기 연결

핀	핀 지정	와이어 색상
1	+24V	적색
2	n.c.	-
3	GNDIN	청색
4	SWIN 1	황색
5	SWOUT 1	흰색



액세서리

연결 기술 - 상호접속 케이블

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50133892 **	KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-050	상호접속 케이블	어플리케이션: 내유성/내윤활성 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀 연결 2: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, A-코딩됨, 5 핀 차폐됨: 예 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PUR

** 납품 사양에 포함됨

참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.