

기술 데이터 시트

고정 부품

품목 번호: 50146204

BTU 0110M-D12

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

포함됨	2개 볼트 M3 x 6
적합한 제품 그룹	로드 마운트

기술 데이터

금속 고정 부품 규격 표시	강철, 아연 도금
	알루미늄
순중량	51 g
고정 부품 버전	설치 시스템
고정 방식, 시스템 측	원형 로드 12mm용
고정 방식, 장치 측	나사 조립 가능
고정 부품 종류	360° 회전식
	조정 가능
	클램핑 가능
고정 부품 재료	금속

분류

HS 번호	83024900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

치수 도면

전체 치수 정보(mm)

