

기술 데이터 시트

고정 부품

품목 번호: 50144299

BTU 330M-1

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

포함됨	8개 스프링 와셔
	8개 평와셔
	볼트 M4 x 10 8개
적합한 제품 그룹	고정식 2D 코드 리더
적합한 적용 대상:	DCR 200i
	IPS 200i
	IPS 400i
	조명 IL AL

기술 데이터

금속 고정 부품 규격 표시	강철, 아연 도금
	알루미늄 다이 캐스팅
순중량	340 g
고정 부품 버전	설치 시스템
고정 방식, 시스템 측	원형 로드 10 - 16 mm용
고정 방식, 장치 측	나사 조립 가능
고정 부품 종류	360° 회전식
	조정 가능
고정 부품 재료	금속

분류

HS 번호	39269097
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

치수 도면

전체 치수 정보(mm)

