

技术数据表

屏蔽传感器套件

配件编号: 426654

Set-AC-MTX.2-2S.4


内容

- 套件的组成包括
- 技术参数



图片可能不同

套件的组成包括

	数量	配件编号	名称	配件	说明
	2	50135917	KDS U-M12-4A-M12-4A-P1-020-24X	互连电缆	应用: 耐油/润滑剂 连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 4 个引脚 连接2: 接头, M12, 直形, 插头, A-编码, 4 个引脚 有屏蔽: 否 交叉电缆: 连接1, 引脚2 <-> 连接2, 引脚4 电缆长度: 2,000 mm 护套材料: PUR
	2	50137503	PRK15.XD1/4P-M12	带偏振光片镜的镜反射型光电传感器	应用: 收缩包装膜覆盖物体探测 检测范围极限: 0.05 ... 9 m 光源: LED, 红色 供电电压: DC 数字开关量输出: 2 个 开关量输出1: 晶体管, PNP, 亮通 开关量输出2: 晶体管, PNP, 暗通 开关频率: 500 Hz 连接: 接头, M12, 塑料, 4 个引脚 操作控制: 270° 电位计
	2	50022814	TKS 50X50	反射器	结构: 矩形 三倍尺寸: 4 mm 反射面: 47 mm x 48 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PMMA8N 固定: 通孔安装, 粘合剂

技术参数

基础数据	
系列	Set-AC
适合	MLC 500,MLC 300安全光幕 MLD 500 , MLD 300 多光束安全光栅

光学数据	
检测距离	0.05 ... 4 m, 带反射器 TKS 50x50 0.05 ... 8 m, 带反射器 TK(S) 100x100

机械参数	
净重	2,440 g
外壳颜色	黄色, RAL 1021
紧固类型	已提供安装支架
屏蔽传感器类型	PRK 15 镜反射型光电传感器
屏蔽传感器数量	2 个
反射板数量	2 个

分类	
税率编号	85365019
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272792
ECLASS 11.0	27272792
ECLASS 12.0	27272792
ECLASS 13.0	27272792
ECLASS 14.0	27272792
ECLASS 15.0	27272792
ECLASS 16.0	27272792
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100