

## Teknik veri sayfası Sinyal kolon elemanı

Ürün no.: 50130431

E7-V1-DB-C

### İçerik

- Teknik veriler
- Uyarılar
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Seri                  | E7                              |
| Bunlar için uygundur: | Seri E7 sinyal kolonlar elemanı |
| Sinyal verme türü     | optik                           |

## Elektrik verileri

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Ortalama kullanım ömrü          | > 100.000 h       |
| Güç verileri                    |                   |
| Besleme gerilimi U <sub>B</sub> | 24 V, AC/DC, 10 % |
| Akım tüketimi, maks.            | 58 mA             |

## Mekanik bilgiler

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Yapı şekli                 | Silindirik    |
| Ölçü (Ø x U)               | 70 mm x 61 mm |
| Malzeme gövde              | Plastik       |
| Net ağırlık                | 80 g          |
| Montaj braketli türü       | Süngü sistemi |
| Aydınlatma maddesi türü    | LED/24V       |
| Sinyal resmi               | Flaşör        |
| Bilye rengi                | şeffaf        |
| Yanıp sönme/flash frekansı | 2 Hz          |
| Işınlama açısı             | 360°          |

## Çevresel veriler

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 60 °C |
|-------------------------|---------------|

## Sertifikalar

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Koruma sınıfı    | IP 66, UL Tip 4/4X/13 |
| Sertifikasyonlar | c UL US               |

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4          | 27371220 |
| ECLASS 8.0            | 27371220 |
| ECLASS 9.0            | 27371220 |
| ECLASS 10.0           | 27371220 |
| ECLASS 11.0           | 27371220 |
| ECLASS 12.0           | 27371220 |
| ECLASS 13.0           | 27371220 |
| ECLASS 14.0           | 27371220 |
| ECLASS 15.0           | 27371220 |
| ECLASS 16.0           | 27371220 |
| ETIM 5.0              | EC000232 |
| ETIM 6.0              | EC000232 |
| ETIM 7.0              | EC000232 |
| ETIM 8.0              | EC000232 |
| ETIM 9.0              | EC000232 |
| ETIM 10.0             | EC000232 |
| UNSPSC 26.08          | 32151503 |

## Uyarılar



## Kullanım amacına dikkat edin!



- Ürün bir emniyet sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir.
- Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.



## UL uygulamalarında:



- UL uygulamalarında sadece NEC'e (National Electric Code, ulusal elektrik kodu) uygun 2. sınıf devrelerde kullanılmasına izin verilir.

## Aksesuarlar

## Montaj

|                                                                                   | Ürün no. | Adı        | Ürün                 | Tanım                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 50130436 | E7-MH1     | Sinyal kolon elemanı | Bağlantı: Terminal, Çekme yayı tekniği<br>Yapı şekli: Silindirik<br>Versiyon: Yatay montaj<br>Montaj braket, tesis tarafı: vidalanabilir / yatay<br>Bilye modülü: 5 adet maks.<br>Modül girişi: tek taraflı<br>Ortam sıcaklığı: -30 ... 60 °C<br>Koruma sınıfı: IP 66  |
|   | 50130440 | E7-MP1-100 | Sinyal kolon elemanı | Bağlantı: Terminal, Çekme yayı tekniği<br>Yapı şekli: Silindirik<br>Versiyon: Ayak montajı<br>Montaj braket, tesis tarafı: vidalanabilir / yatay<br>Bilye modülü: 5 adet maks.<br>Modül girişi: tek taraflı<br>Ortam sıcaklığı: -30 ... 60 °C<br>Koruma sınıfı: IP 66  |
|   | 50130437 | E7-MW1     | Sinyal kolon elemanı | Bağlantı: Terminal, Çekme yayı tekniği<br>Yapı şekli: Silindirik<br>Versiyon: Açık montajı<br>Montaj braket, tesis tarafı: vidalanabilir / dikey<br>Bilye modülü: 5 adet maks.<br>Modül girişi: tek taraflı<br>Ortam sıcaklığı: -30 ... 60 °C<br>Koruma sınıfı: IP 66  |
|  | 50130438 | E7-MW2     | Sinyal kolon elemanı | Bağlantı: Terminal, Çekme yayı tekniği<br>Yapı şekli: Silindirik<br>Versiyon: Açık montajı<br>Montaj braket, tesis tarafı: vidalanabilir / dikey<br>Bilye modülü: 10 adet maks.<br>Modül girişi: iki taraflı<br>Ortam sıcaklığı: -30 ... 60 °C<br>Koruma sınıfı: IP 66 |

## Uyarı



☞ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.