

Teknik veri sayfası

Yön deęiřtirici ayna

Ürün no.: 66500200

MLD-M003

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir

UK
CA

Teknik veriler

Koruma alanı verileri

Ulaşılabilir çalışma mesafesi 0 ... 6 m

Optik veriler

Işın sayısı 3 Adet

Işın uzaklığı 400 mm

Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U) 52 mm x 894 mm x 64,7 mm

Malzeme gövde Metal

Metal gövde Alüminyum

Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA

Malzeme uç kapaklar Çinko baskı döküm

Net ağırlık 2.000 g

Gövde rengi sarı, RAL 1021

Montaj braketleri türü Cihaz kolonuna montaj

Döner montaj braketleri

Somun montajı

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 55 °C

Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 75 °C

Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 0 ... 95 %

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85389099

ECLASS 5.1.4 27279207

ECLASS 8.0 27279207

ECLASS 9.0 27273605

ECLASS 10.0 27273605

ECLASS 11.0 27273605

ECLASS 12.0 27273605

ECLASS 13.0 27273605

ECLASS 14.0 27273605

ECLASS 15.0 27273605

ECLASS 16.0 27273605

ETIM 5.0 EC002467

ETIM 6.0 EC002467

ETIM 7.0 EC002467

ETIM 8.0 EC002467


ETIM 9.0 EC002467

ETIM 10.0 EC002467

UNSPSC 26.08 31241706

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



Aksesuarlar

Montaj tekniği - döner montaj braketleri

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	540351	BT-SET-240CC-E	Set montaj braketleri	Montaj braketleri, tesis tarafı: Geçiş montaj braketleri Montaj braketleri, cihaz tarafı: kelepçelenebilir Montaj ünitesi türü: 240° döner Malzeme: Metal, Plastik Titreşim sönümlenme: Hayır

Aksesuarlar

Uyarı



☞ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.