

## Teknik veri sayfası

### Reflektör

Ürün no.: 50129076

TKZ 25

#### İçerik

- Teknik veriler



Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

## Mekanik bilgiler

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Yapı şekli                       | Yuvarlak   |
| Yöne bağlı                       | Hayır      |
| Üçlü boyutu                      | 2,3 mm     |
| Montaj ölçüsü kalınlığı          | 7 mm       |
| Montaj ölçüsü çapı               | 26,2 mm    |
| Yansıtma yüzeyi çapı             | 23 mm      |
| Malzeme reflektör                | Plastik    |
| Malzeme taşıyıcı maddesi         | Plastik    |
| Değişken polarizasyonlu          | Evet       |
| Reflektör malzemesi kimyasal adı | PMMA       |
| Aktif yüzey yapısı               | Üçlü       |
| Net ağırlık                      | 3 g        |
| Montaj braketli türü             | Klips      |
| Delik çapı için uygundur         | 6 ... 7 mm |
| Malzeme kalınlığı için uygundur  | 0,5 ... ∞  |

## Çevresel veriler

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 65 °C |
| İşleme sıcaklığı        | 0 ... 70 °C   |

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4          | 27279203 |
| ECLASS 8.0            | 27279203 |
| ECLASS 9.0            | 27273601 |
| ECLASS 10.0           | 27273601 |
| ECLASS 11.0           | 27273601 |
| ECLASS 12.0           | 27273601 |
| ECLASS 13.0           | 27273601 |
| ECLASS 14.0           | 27273601 |
| ECLASS 15.0           | 27273601 |
| ECLASS 16.0           | 27273601 |
| ETIM 5.0              | EC002467 |
| ETIM 6.0              | EC002467 |
| ETIM 7.0              | EC002467 |
| ETIM 8.0              | EC002467 |
| ETIM 9.0              | EC002467 |
| ETIM 10.0             | EC002467 |
| UNSPSC 26.08          | 39121551 |