

Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50120010

BTU 934M-D14-90

Inhoud

- Technische gegevens



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor productgroep	Schakelende sensoren, hoekig
Geschikt voor	Reflectorfotocellen PRK
Voorgemonteerd op	Reflector TKA 30x46

Mechanische gegevens

Reflectievlak hoogte	30 mm
Reflectievlak breedte	46 mm
Diameter ronde staaf	14 mm
Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal	Aluminium
	Staal, verzinkt
Materiaal reflector	Kunststof
Nettogewicht	71 g
Uitvoering van bevestigingsonderdeel	Montagesysteem
Type bevestiging, installatiezijde	Plaatklembevestiging
	voor ronde stang 14 mm
Type bevestiging, apparaatzijde	Voorgemonteerde reflector
Type bevestigingsonderdeel	klembaar
Materiaal bevestigingsonderdelen	Metaal

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 70 °C
------------------------------	---------------

Classificatie

Douanetariefnummer	83024900
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551