




Technisch gegevensblad Verbindingskabel

Art.-nr.: 50120436

KB RS232-1 HS 65x8

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor	HS 65x8
Geschikt voor interface	RS 232

Aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	RJ41
Ronde stekker, LED	Nee

Aansluiting 2

Type aansluiting	Sub-D
Type	female
Aantal polen	9 -polig
Uitvoering	axiaal

Kabeleigenschappen

Aantal aders	6 St.
Kleur mantel	grijs
Afgeschermd	Ja
Kabeluitvoering	Spiraalkabel
Kabeldiameter (uitwendig)	5 mm
Kabellengte	2.800 mm
Materiaal mantel	TPE
Geschikt voor kabelrupsen	Nee

Mechanische gegevens

Nettogewicht	107 g
--------------	-------

Bediening en display

Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604


Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	RJ41
Ronde stekker, LED	Nee

Pin Pintoewijzing

1	Afscherming
2	n.c.
3	GND
4	TxD
5	RxD
6	CTS
7	+5 V DC
8	RTS
9	n.c.
10	n.c.



Aansluiting 2

Type aansluiting	Sub-D
Type	female
Aantal polen	9 -polig
Uitvoering	axiaal

Elektrische aansluiting



Pin	Pintoewijzing
1	n.c.
2	TxD
3	RxD
4	n.c.
5	GND
6	DTR
7	CTS
8	RTS
9	V+

