Teknik veri sayfası
Set emniyet sensörü
Ürün no.: 66900071
MLDSET-M2-L



Şekil farklılık gösterebilir

İçerik

- Set bundan oluşur
- Teknik veriler
- Uyarılar

Set bundan oluşur

	Sayı	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	1	520151	AC-SCM5U-BT	Sensör modülü	Bunlar için uygundur:: Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 330, MLD 530 Besleme gerilimi: 24 V, DC, -20 ... 20 % Bağlantı sayısı: 5 Adet Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M12, 500 mm Montaj braketi türü: Montaj plakası, Somun montajı
	1	560340	BT-SET-240BC	Set montaj braketi	Montaj braketi, tesis tarafı: Geçiş montaj braketi Montaj braketi, cihaz tarafı: kelepçelenebilir Montaj ünitesi türü: 240° döner Malzeme: Metal Titreşim sönümleme: Hayır
	1	560341	BT-SET-240CC	Set montaj braketi	Montaj braketi, tesis tarafı: Geçiş montaj braketi Montaj braketi, cihaz tarafı: kelepçelenebilir Montaj ünitesi türü: 240° döner Malzeme: Metal Titreşim sönümleme: Hayır
	1	66500200	MLD-M003	Yön değiştirici ayna	Işın sayısı: 3 Adet Işın uzaklığı: 400 mm Montaj braketi türü: Somun montajı, Cihaz kolonuna montaj, Döner montaj braketi
	1	66568200	MLD530-RT3M	Çok ışınlı emniyet bariyeri transceiver	Özel versiyon: Entegre ışıklı susturma göstergesi, Entegre durum göstergesi Çalışma mesafesi: 0,5 ... 6 m Işın sayısı: 3 Adet Işın uzaklığı: 400 mm Tepki verme süresi: 50 ms Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12, Metal, 8 kutuplu
	1	426520	Set-AC-MLX-2SA	Susturma sensör seti	Bunlar için uygundur:: Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 500, MLD 300 İşletme bölgesi: 0,05 ... 4 m Montaj braketi türü: beraberinde gelen montaj braketi Susturma sensörleri türü: Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler PRK 25C Susturma sensörü sayısı: 2 Adet Reflektör sayısı: 2 Adet

Teknik veriler

Temel veriler

Seri	MLDSET

Özel versiyon

Özel versiyon	Entegre ışıklı susturma göstergesi

İşlevler

Entegre lazer hizalama yardımı	Hayır
Lazer hizalama yardımı için yansıtma elemanı	Hayır
Entegre ışıklı susturma göstergesi	Hayır
Entegre durum göstergesi	Hayır

Karakteristik parametreler

Tip	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL)	e, EN ISO 13849-1
Kullanım süresi T_M	20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori	4, EN ISO 13849

Koruma alanı verileri

Çalışma mesafesi	0,5 ... 6 m

Optik veriler

Işın sayısı	3 Adet
Işın uzaklığı	400 mm

Mekanik bilgiler

Net ağırlık	2.550 g
Susturma sensörleri türü	Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler PRK 25B
Susturma sensörü sayısı	2 Adet

Teknik veriler

Gümrük taife numarası	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 11.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ECLASS 14.0	27272703
ECLASS 15.0	27272703
ECLASS 16.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
ETIM 9.0	EC001832
ETIM 10.0	EC001832
UNSPSC 26.08	32151804

Uyarılar

Kullanım amacına dikkat edin!

- Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.