


Scheda tecnica dati

Cappa di copertura

Cod. art.: 50149116
AC IVS 1048-DIFFUS

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Tipo	Diffusore
Idoneo per	DCR 1048i IVS 1048i

Dati ottici

Lunghezza d'onda	635 nm
Trasmissione	90 %
Angolo d'incidenza (AOI)	0 ... 15 °
Avviso	La cappa di copertura non può essere utilizzata con le lenti Lens-S-M12-4F4 e Lens-S-M12-4F8. Senza cappa di copertura il sensore ha un grado di protezione IP40.

Dati meccanici

Forma costruttiva	anello
Spessore	1 mm
Diametro esterno	17 mm
Peso netto	10 g
Colore dell'alloggiamento	Rosso
Materiale	PC (pellicola ottica) PMMA (coprilente)

Classificazione

Voce tariffaria doganale	90022000
ECLASS 5.1.4	27310203
ECLASS 8.0	27310203
ECLASS 9.0	27310203
ECLASS 10.0	27273603
ECLASS 11.0	27273603
ECLASS 12.0	27273603
ECLASS 13.0	27273603
ECLASS 14.0	27273603
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

