

Karta danych technicznych Reflektor

Nr art.: 50129076

TKZ 25

Treść

- Dane techniczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane mechaniczne

Konstrukcja	okrągły
Zależnie od kierunku	Nie
Wielkość przełącznika trójbiegowego	2,3 mm
Grubość wymiaru montażowego	7 mm
Średnica wymiaru montażowego	26,2 mm
Średnica powierzchni refleksyjnej	23 mm
Materiał reflektora	Tworzywo sztuczne
Materiał nośnika	Tworzywo sztuczne
Zmiana polaryzacji	Tak
Chemiczne oznaczenie materiału reflektora	PMMA
Struktura powierzchni aktywnej	Triple
Masa netto	3 g
Rodzaj mocowania	Klips
Przeznaczony dla średnicy otworu	6 ... 7 mm
Przeznaczony dla grubości materiału	0,5 ... ∞

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-40 ... 65 °C
Temperatura obróbki	0 ... 70 °C

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551