

## Scheda tecnica dati

### Accumulatore

Cod. art.: 50155848

BAT-SCN11

#### Contenuto

- Dati tecnici



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Tipo</b>       | Accumulatore                                    |
| <b>Idoneo per</b> | Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1452      |
|                   | Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1902g     |
|                   | Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1911i     |
|                   | Lettori mobili di codici 2D, serie IT 4820      |
|                   | Lettori mobili di codici a barre, serie IT 3820 |

### Dati elettrici

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| <b>Dati di potenza</b>                            |                |
| <b>Tensione di alimentazione <math>U_B</math></b> | 4,2 V, CC, 0 % |
| <b>Tecnologia accumulatore</b>                    | Lilon          |
| <b>Capacità accumulatore</b>                      | 3,3 A·h        |

### Dati meccanici

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Dimensioni (P x H x L)</b> | 22,1 mm x 25,2 mm x 94,7 mm |
| <b>Peso netto</b>             | 72 g                        |

### Classificazione

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>Voce tariffaria doganale</b> | 85044060 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>             | 27050401 |
| <b>ECLASS 8.0</b>               | 27050403 |
| <b>ECLASS 9.0</b>               | 27059090 |
| <b>ECLASS 10.0</b>              | 27050403 |
| <b>ECLASS 11.0</b>              | 27050403 |
| <b>ECLASS 12.0</b>              | 27050403 |
| <b>ECLASS 13.0</b>              | 27050403 |
| <b>ECLASS 14.0</b>              | 27050403 |
| <b>ECLASS 15.0</b>              | 27050403 |
| <b>ECLASS 16.0</b>              | 27050403 |
| <b>ETIM 5.0</b>                 | EC000357 |
| <b>ETIM 6.0</b>                 | EC000357 |
| <b>ETIM 7.0</b>                 | EC000357 |
| <b>ETIM 8.0</b>                 | EC000357 |
| <b>ETIM 9.0</b>                 | EC000357 |
| <b>ETIM 10.0</b>                | EC000357 |
| <b>UNSPSC 26.08</b>             | 26111701 |