技术数据表

基站

配件编号: 50155850

Base-H IT 1962g



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 操作和显示
- 说明

IP 51

Bluetooth

技术参数

基础数据

类型	基站
适合	IT 1962g 系列移动式 2D 条码阅读器

电气数据

性能数据

供电电压 U_B	4.5 ... 5.5 V, DC
电池技术	充电触点

接口

类型	PS/2
	RS 232
	USB

连接

接口数量	3 个
蓝牙范围	1级
蓝牙版本	4.2

连接1

功能	供电电源
	数据接口
	配置接口
类型	RJ41

连接2

功能	供电电源
类型	插孔

连接3

类型	蓝牙

机械参数

尺寸（宽 x 高 x 长）	74 mm x 78 mm x 211 mm
塑料外壳	UL 94-V0
净重	215 g

环境数据

环境温度，工作	5 ... 35 °C
环境温度，储藏	0 ... 50 °C
读取高度	1.8 m
测量，相对于	混凝土地面

认证

防护等级	IP 41

分类


税率编号	84719000
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280105
ECLASS 13.0	27280105
ECLASS 14.0	27280105
ECLASS 15.0	27280105
ECLASS 16.0	27280105
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002997
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	43211701

电气连接

连接1

功能	供电电源
	数据接口
	配置接口
类型	RJ41

引脚	引脚分配
1	屏蔽
2	电缆 ID
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V DC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / 数据 + USB
10	n.c. RS 232 / 数据 - USB



Leuze

电气连接

连接2

功能	供电电源
类型	插孔
直径	5.4
引脚数	2 个引脚

连接3

功能	数据接口
	配置接口
类型	蓝牙

操作和显示

LED	显示	说明
1	红色，1闪烁	激活数据传输
	红色，长亮	准备就绪
2	绿色，闪烁	充电启动
	绿色，长亮	电池已充电

说明

遵守设备的使用规定！

- 本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。
- 只能由专业人员将本产品投入运行。
- 请仅根据正确用途使用本产品。