기술 데이터 시트
베이스 스테이션
품목 번호: 50155850
Base-H IT 1962g



그림과 차이가 날 수 있습니다

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 조작 및 표시
- 참고

IP 51

Bluetooth

기술 데이터

기본 데이터

종류	베이스 스테이션
적합한 적용 대상:	이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1962g

전기 데이터

성능 데이터

공급전압 점검 U_B	4.5 ... 5.5 V, DC
배터리 기술	충전 접점

인터페이스

종류	PS/2
	RS 232
	USB

연결

연결	3 개수
블루투스 감지 범위	1급
블루투스 버전	4.2

연결 1

기능	데이터 인터페이스
	설정 인터페이스
	전원 공급
연결부 종류	RJ41

연결 2

기능	전원 공급
연결부 종류	잭 소켓

연결 3

연결부 종류	블루투스

기술 데이터

치수(너비 x 높이 x 길이)	74 mm x 78 mm x 211 mm
플라스틱 하우징	UL 94-V0
순중량	215 g

환경 데이터

작동 시 주변 온도	5 ... 35 °C
보관 시 주변 온도	0 ... 50 °C
낙하 높이	1.8 m
측정 대상:	콘크리트 바닥

인증

보호 등급	IP 41

분류


HS 번호	84719000
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280105
ECLASS 13.0	27280105
ECLASS 14.0	27280105
ECLASS 15.0	27280105
ECLASS 16.0	27280105
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002997
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	43211701

전기 연결

연결 1

기능	데이터 인터페이스
	설정 인터페이스
	전원 공급
연결부 종류	RJ41

핀	핀 지정
1	쉴드
2	케이블 ID
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5V DC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / Data + USB
10	n.c. RS 232 / Data - USB



전기 연결

연결 2

기능	전원 공급
연결부 종류	잭 소켓
직경	5.4
핀 개수	2 핀

연결 3

기능	데이터 인터페이스
	설정 인터페이스
연결부 종류	블루투스

조작 및 표시

LED	디스플레이	의미
1	적색, 1번 깜빡임	데이터 전송 활성화
	적색, 연속 점등	작동 준비 상태
2	녹색 깜빡임	충전 절차 활성화
	녹색, 연속 점등	배터리가 충전됨

참고

용도에 맞게 사용해야 합니다!

- 이 제품은 안전 센서가 아니므로 사람을 보호할 용도가 아닙니다.
- 자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.
- 용도에 맞게 준수하여 사용하십시오