Folha de dados técnicos
Fonte de alimentação
N.º do art.: 50155852
NT Base IT 2105i



A imagem pode divergir

Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica

Dados técnicos

Dados básicos

Tipo	Fonte de alimentação
Adequado para	Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 2105i

Dados elétricos

Tipo	Fonte de alimentação com conector
Saída	5 V DC, 3 A
Entrada	110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz

Conexão

Número de conexões	2 Unid.
Conexão 1	
Tipo de conexão	Conector: UE, RU, EUA, AUS (função: entrada de tensão)
Conexão 2	
Tipo de conexão	Conector: 3,45 mm (função: saída de tensão)

Dados mecânicos

Dimensões (L x A x C)	39 mm x 80 mm x 110 mm
Peso líquido	215 g

Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
ECLASS 5.1.4	27242611
ECLASS 8.0	27242611
ECLASS 9.0	27242611
ECLASS 10.0	27040701
ECLASS 11.0	27040701
ECLASS 12.0	27040701
ECLASS 13.0	27040701
ECLASS 14.0	27040701
ECLASS 15.0	27040701
ECLASS 16.0	27040701
ETIM 5.0	EC002540
ETIM 6.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540
UNSPSC 26.08	39121004

Conexão elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão	Conector: UE, RU, EUA, AUS (função: entrada de tensão)

Conexão 2

Tipo de conexão	Conector: 3,45 mm (função: saída de tensão)

Reservados os direitos de alterações técnicas