

기술 데이터 시트

베이스 스테이션

품목 번호: 50144935

Base IT 1991i

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 조작 및 표시
- 참고
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

적합한 적용 대상: 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1991i

전기 데이터

성능 데이터

공급 전압 점접 U_b 4.5 ... 5.5 V, DC

인터페이스

종류 PS/2
RS 232
USB

연결

연결 3 개수
블루투스 감지 범위 1급
블루투스 버전 4.2

연결 1

기능 데이터 인터페이스
설정 인터페이스
전원 공급
연결부 종류 RJ41

연결 2

기능 전원 공급
연결부 종류 잭 플러그

연결 3

연결부 종류 블루투스

기술 데이터

치수(너비 x 높이 x 길이) 102 mm x 60 mm x 245 mm
플라스틱 하우징 UL 94-V0
순중량 290 g

조작 및 표시

표시 방식 LED
파라미터 세팅 버튼
제어 요소 기능 페이지

환경 데이터

작동 시 주변 온도 -20 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 60 °C
낙하 높이 1.2 m
측정 대상: 콘크리트 바닥

인증

보호 등급 IP 51

분류

HS 번호 84719000
eCl@ss 5.1.4 27289200
eCl@ss 8.0 27289290
eCl@ss 9.0 27289290
eCl@ss 10.0 27280192
eCl@ss 11.0 27280192
ETIM 5.0 EC002997
ETIM 6.0 EC002997
ETIM 7.0 EC003015


전기 연결

연결 1

기능 데이터 인터페이스
설정 인터페이스
전원 공급
연결부 종류 RJ41

핀 핀 지정

1 실드
2 케이블 ID
3 GND
4 TxD RS 232 / n.c. USB
5 RxD RS 232 / n.c. USB
6 CTS RS 232 / n.c. USB
7 +5V DC
8 RTS RS 232 / n.c. USB
9 n.c. RS 232 / Data + USB
10 n.c. RS 232 / Data - USB



전기 연결

연결 2

기능	전원 공급
연결부 종류	잭 플러그
직경	5.4
핀 개수	2 핀


연결 3


기능	데이터 인터페이스
	설정 인터페이스
연결부 종류	블루투스

조작 및 표시

LED	디스플레이	의미
1	적색, 1번 깜빡임 적색, 연속 점등	데이터 전송 활성화 작동 준비 상태
2	녹색 깜빡임 녹색, 연속 점등	충전 절차 활성화 배터리가 충전됨


참고

 **용도에 맞게 사용해야 합니다!**


 이 제품은 안전 센서가 아니며 사람을 보호하는 장치가 아닙니다.
 자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.
 반드시 규정에 맞게 제품을 사용하십시오.

액세서리

연결 기술 - 연결 유닛

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	모듈형 연결 유닛	공급 전압: 18 ... 30 V 소비 전류, 최대: 300 mA 인터페이스: PROFINET, RS 232 연결: 6 개수 보호 등급: IP 65

연결 기술 - 연결 케이블

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50113397	KB JST-HS-300	연결 케이블	인터페이스에 적합함: RS 232 연결 1: JST ZHR 연결 2: Sub-D, 액시얼, Male, 9 핀 차폐됨: 예 케이블 길이: 300 mm 덮개 재료: PUR

액세서리

연결 기술 - 중간 케이블

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50114517	KB 232-1 IT190x	중간 케이블	인터페이스에 적합함: RS 232, TTL 연결 1: RJ41 연결 2: Sub-D, 액시얼, 암, 9 핀 연결 3: 원형 커넥터, 삽입형, 액시얼, 암, 2 핀 차폐됨: 예 케이블 길이: 3,000 mm 덮개 재료: PVC

전원 공급 장치

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50123862	NT Base IT1911-EU	전원장치	전원장치 종류: 커넥터 전원장치 출력: 5V DC, 1A 입력: 110..240V AC, 50..60Hz

참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.