


Technisch gegevensblad Verbindingskabel

Art.-nr.: 50154484

KY DCR 108

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor	Aansluiting voor communicatie en stroomvoorziening
	DCR 100i (aansluitvariant 3 - enkele industriële stekker)

Aansluiting

Aansluiting 1	
Functie	Basisaansluiting
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Aantal polen	12 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	axiaal
Aansluiting 2	
Type aansluiting	open uiteinde
Aansluiting 3	
Type aansluiting	RJ45
Type	female

Kabeleigenschappen

Afgeschermd	Ja
Kabellengte	3.000 mm
Geschikt voor kabelrupsen	Ja


Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Maattekeningen

Alle maten in millimeter

Alle afmetingen zijn aangegeven in millimeters, met een tolerantie van ±10 mm




Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Basisaansluiting
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Aantal polen	12 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	axiaal

Elektrische aansluiting

Pin	Pintoewijzing
1	RS 232 TxD
2	Uitgang 1 (aflezing NOK)
3	Afscherming GND
4	Trigger IN
5	Uitgang 2 (aflezing OK)
6	GND
7	RS 232 RxD
8	Tx+
9	Tx-
10	V+
11	RX-
12	RX+



Aansluiting 2

Type aansluiting	open uiteinde
------------------	---------------

Aderkleuren	Adertoewijzing
Rood	V+
zwart	GND
Paars	RS 232 TxD
Paars-wit	RS 232 RxD
grijs	Uitgang 2 (aflezing OK)
bruin	Uitgang 1 (aflezing NOK)
roze	Afscherming GND
wit	Triggeringang

Aansluiting 3

Type aansluiting	RJ45
Type	female

Pin	Pintoewijzing
1	Tx+
2	Tx-
3	RX-
6	RX+