

## Scheda tecnica dati Sistema di montaggio

Cod. art.: 50142989

BTU 305M.25-D12

### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

Contiene	2 viti M3 x 8
	2 viti M4 x 28
	2 viti M4 x 8
Idoneo per	Sensori della serie 25C
	Sensori della serie 3C
	Sensori della serie 46C
	Sensori della serie 5

### Modello speciale

Modello speciale	Vite a testa esagonale cava 5mm
------------------	---------------------------------

### Dati meccanici

Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo	Acciaio, zincato
	Alluminio
Modello di elemento di fissaggio	Sistema di montaggio
Tipo di fissaggio, lato impianto	Fissaggio mediante serraggio in lamiera
	Per barra tonda 12 mm
Tipo di fissaggio, lato apparecchio	Adatto a viti M3
	Adatto a viti M4
	Avvitabile
Tipo di elemento di fissaggio	Orientabile di 360°
	Regolabile
	Serrabile
Materiale dell'elemento di fissaggio	Metallo
Compatibile ITEM	No

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	83024900
eCl@ss 5.1.4	27279202
eCl@ss 8.0	27279202
eCl@ss 9.0	27273701
eCl@ss 10.0	27273701
eCl@ss 11.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015

## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

