

Folha de dados técnicos

Sistema de montagem

N.º do art.: 50142989

BTU 305M.25-D12

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Inclui	2x parafuso M3 x 8
	2x parafuso M4 x 28
	2x parafuso M4 x 8
Adequado para	Sensores da série 25C
	Sensores da série 3C
	Sensores da série 46C
	Sensores da série 5

Versão especial

Versão especial	Cabeça de parafuso com sextavado interno 5 mm
-----------------	---

Dados mecânicos

Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal	Aço, galvanizado
	Alumínio
Versão do suporte de fixação	Sistema de montagem
Tipo de fixação, lado da instalação	Fixação de aperto por chapa
	Para barra redonda 12 mm
Tipo de fixação, lado do dispositivo	Adequado para parafusos M3
	Adequado para parafusos M4
	Parafusável
Tipo de suporte de fixação	Ajustável
	Apertável com terminal
	Girável em 360°
Material do suporte de fixação	Metal
Compatível com ITEM	Não

Classificação

Número da pauta aduaneira	83024900
eCl@ss 5.1.4	27279202
eCl@ss 8.0	27279202
eCl@ss 9.0	27273701
eCl@ss 10.0	27273701
eCl@ss 11.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

