

Fiche technique

Réflecteur

Art. n°: 50137427

REF 6-S-20x40.P

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier



Caractéristiques techniques

Données de base

Domaine d'application	Pharmaceutique
-----------------------	----------------

Données mécaniques

Forme	Rectangulaire
Indépendant de la direction	Non
Taille des prismes triples	0,3 mm
Cote de montage, largeur	20 mm
Cote de montage, hauteur	60 mm
Cote de montage, épaisseur	6 mm
Surface réfléchissante, hauteur	38 mm
Surface réfléchissante, largeur	16 mm
Matériau du réflecteur	Plastique
Matériau du support	Plastique
Changeant la polarité	Oui
Désignation chimique, matériau du réflecteur	PET
Structure de surface active	Micro-prisme triple
Poids net	6 g
Type de fixation	À visser
Compatibilité des matériaux	ECOLAB

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-40 ... 70 °C
--------------------------------------	---------------

Certifications

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

Classification

Numéro de tarif douanier	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

