

## Karta danych technicznych

### Adapter

Nr art.: 50110650

KD 01-5-BA-PWR

#### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Akcesoria



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

## Dane techniczne

### Dane elektryczne

#### Parametry wydajnościowe

Znamionowy prąd roboczy	4.000 mA
Napięcie znamionowe (DIN EN 60664-1)	125 V
Znamionowe napięcie udarowe (DIN EN 60664-1)	1.500 V

### Przylącze

Liczba przylączy	2 Piece(s)
------------------	------------

#### Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	female
Liczba pinów	5 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A
Wersja	osiowy

#### Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Gniazdo dla wtyczki jack
------------------	--------------------------

#### Właściwości wydajności

AWG	18
-----	----

### Dane mechaniczne

Rozstaw klucza	18 mm
Cykle podłączania, maks.	> 50
Przeście kablowe	4 ... 6 mm

### Dane otoczenia

Temperatura otoczenia podczas eksploatacji	-40 ... 85 °C
--	---------------

### Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 67
-----------------	-------

### Klasyfikacja

eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27069190
eCl@ss 10.0	27440106
eCl@ss 11.0	27440106
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002925

## Przylącze elektryczne

### Przylącze 1


Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	female
Liczba pinów	5 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A
Wersja	osiowy

### Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Gniazdo dla wtyczki jack
------------------	--------------------------

## Akcesoria

### Zasilacze

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50110748 *	NT 24-24W	Zasilacz	Rodzaj zasilacza: Zasilacz wtykowy Wyjście: 24 V DC, 1 A Wejście: 110..240 V AC, 50..60 Hz

\* Niezbędne akcesoria, proszę zamawiać oddzielnie

## Akcesoria

### Wskazówka



☞ Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Download strony ze szczegółami artykułów.