

## Hoja técnica

## Pieza de sujeción

Código: 50111504

MC 030K-LS

### Contenido

- Datos técnicos



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Apropiado para el grupo de productos | Sensores de conmutación, cilíndricos |
| Apropiado para                       | Sensores con diseño M30              |
|                                      | Sensores de la serie 230             |

Datos mecánicos

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Diámetro interior                                 | 30 mm                     |
| Denominación química piezas de fijación, plástico | Poliamida (PA 66)         |
| Peso neto                                         | 33 g                      |
| Versión de la pieza de fijación                   | Soporte presor            |
| Tipo de fijación, del lado del sistema            | Fijación pasante          |
| Tipo de fijación, del lado del equipo             | De apriete con tope final |
| Tipo de pieza de fijación                         | Rígido                    |
| Material de la pieza de fijación                  | Plástico                  |

Datos ambientales

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 80 °C |
|----------------------------------|-------------|

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 39174000 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279202 |
| ECLASS 8.0        | 27279202 |
| ECLASS 9.0        | 27273701 |
| ECLASS 10.0       | 27273701 |
| ECLASS 11.0       | 27273701 |
| ECLASS 12.0       | 27273701 |
| ECLASS 13.0       | 27273701 |
| ECLASS 14.0       | 27273701 |
| ECLASS 15.0       | 27273701 |
| ETIM 5.0          | EC002498 |
| ETIM 6.0          | EC003015 |
| ETIM 7.0          | EC003015 |
| ETIM 8.0          | EC003015 |
| ETIM 9.0          | EC003015 |
| ETIM 10.0         | EC003015 |