

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50137264

KD S-M30-16A-V1-100

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Uygulama	Kimyasallara karşı dayanım
----------	----------------------------

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M30
Tip	dişi
Malzeme kavrama cismi	PUR
Kutup sayısı	16 kutuplu
Versiyon	eksenel
Yuvarlak konektör, LED	Hayır
Kilit	Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------

Kablo özellikleri

İletken sayısı	16 Adet
İletken enine kesiti	Voltaj: 2 x 1 mm ² / sinyal: 14 x 0,14 mm ²
Renk kılıf	siyah
Korumalı	Evet
Kablo versiyonu	Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)
Kablo çapı (dış)	7,5 mm
Kablo uzunluğu	10.000 mm
Malzeme kılıf	PVC
İletken izolasyonu	PVC
Çekme zinciri uygunluğu	Hayır

Mekanik bilgiler

Net ağırlık	958 g
Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min.	Min. 6 x kablo çapı

Elektrik bağlantısı


Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M30
Tip	dişi
Malzeme kavrama cismi	PUR
Kutup sayısı	16 kutuplu
Versiyon	eksenel
Yuvarlak konektör, LED	Hayır
Kilit	Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

Pin

1	beyaz
2	kahverengi
3	Yeşil
4	Sarı
5	gri
6	pembe
7	Mavi
8	Kırmızı

İletken rengi



Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme	0 ... 80 °C
--	-------------

Sertifikalar

Sertifikasyonlar	RoHS
------------------	------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

Elektrik bağlantısı

Pin	İletken rengi
9	siyah
10	mor
11	gri / pembe
12	Kırmızı / Mavi
13	beyaz / Yeşil
14	kahverengi / Yeşil
15	beyaz / Sarı
16	kahverengi / Sarı

Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------