

技术数据表

手持式2D码阅读器

配件编号: 50130487

HCR 6200 DPM

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 操作和显示
- 配件



图片可能不同



技术参数

基础数据

系列	HCR 6200
----	----------

读取数据

可读条码类型	128码
	2/5隔行扫描码
	39码
	93码
	Aztec码
	Codabar
	EAN 8/13码
	EAN/UPC
	GS1 DataBar
	Micro PDF码
	Micro QR
	PDF417
	QR编码
	其他请求
	数据矩阵码
	直接标识2维码

光学数据

读取距离	0 ... 200 mm
光源	LED
LED 组	1
相机水平分辨率	1,280 px
相机垂直分辨率	960 px
条码对比度(PCS)	20 %
模块大小	0.076 ... 0.528 mm

电气数据

性能数据	
供电电压 U_B	4.5 ... 5.5 V, DC
最大功率消耗	2.5 W

接口

类型	RS 232, USB
----	-------------

RS 232

功能	过程
----	----

USB

功能	过程
----	----

连接

连接1

类型	RJ41
----	------

机械数据

尺寸 (宽 x 高 x 长)	53 mm x 151 mm x 72 mm
外壳材料	塑料
塑料外壳	PC-ABS
净重	130 g

环境数据

环境温度, 工作	-20 ... 55 °C
环境温度, 储藏	-20 ... 65 °C
相对湿度(不凝结)	5 ... 95 %
读取高度	1.8 m
测量, 相对于	混凝土地面

认证

防护等级	IP 54
------	-------

分类

税率编号	84719000
eCl@ss 5.1.4	27280103
eCl@ss 8.0	27280103
eCl@ss 9.0	27280103
eCl@ss 10.0	27280103
eCl@ss 11.0	27280103
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002999
ETIM 7.0	EC002999

电气连接

连接1

功能	供电电源
	数据接口
	配置接口
类型	RJ41

操作和显示


LED 显示

1	绿色	读取成功
	红色	无阅读结果


说明

配件


连接技术 - 连接单元

	配件编号	名称	配件	说明
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	模块接口零件	供电电压: 18 ... 30 V 最大电流消耗: 300 mA 接口: PROFINET, RS 232 连接: 6 光束 防护等级: IP 65


连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50113397	KB JST-HS-300	连接电缆	适合接口: RS 232 连接1: JST ZHR 连接2: Sub-D, 直形, 插头, 9 个引脚 屏蔽: 是 电缆长度: 300 mm 护套材料: PUR

连接技术 - Y-分配器线路

	配件编号	名称	配件	说明
	50130488	KDS CR-SUB-9A-RJ41-A-T0-024-C	连接电缆	适合接口: RS 232, TTL 连接1: Sub-D, 直形, 插座, 9 个引脚 连接2: RJ41 连接3: 接头, 插入式, 直形, 插座, 2 个引脚 屏蔽: 是 电缆长度: 2,400 mm 护套材料: PVC

紧固系统 - 其他

	配件编号	名称	配件	说明
	50130491	BT Holder HCR 6200	固定器	安装设备设计: 台脚 设备侧固定件: 自立式 装置侧固定件: 插入式 材料: 塑料 功能: 激活介绍模式

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。