

## Technisch gegevensblad

### Mobiele 2D-codelezer

Art.-nr.: 50130487

HCR 6200 DPM

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Bediening en display
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken



## Technische gegevens

### Basisgegevens

Serie	HCR 6200
-------	----------

### Leesgegevens

Leesbare codetypen	2/5 Interleaved
	Aztec
	Codabar
	Code 128
	Code 39
	Code 93
	Data matrix code
	Directe gemarkeerde 2D-codes
	EAN 8/13
	EAN/UPC
	GS1 databar
	Micro PDF
	Micro QR
	Overige op aanvraag
	PDF417
	QR-code

### Optische gegevens

Leesafstand	0 ... 200 mm
Lichtbron	LED
LED-groep	1
Resolutie camera horizontaal	1.280 px
Resolutie camera verticaal	960 px
Barcode contrast (PCS)	20 %
Modulegrootte	0,076 ... 0,528 mm

### Elektrische gegevens

#### Prestatiegegevens

Voedingsspanning $U_B$	4,5 ... 5,5 V, DC
Opgenomen vermogen, max.	2,5 W

### Interface

Type	RS 232, USB
------	-------------

### RS 232

Functie	Proces
---------	--------

### USB

Functie	Proces
---------	--------

### Aansluiting

#### Aansluiting 1

Type aansluiting	RJ41
------------------	------

### Mechanische gegevens

Afmeting (b x h x l)	53 mm x 151 mm x 72 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Behuizing kunststof	PC-ABS
Nettogewicht	130 g

### Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-20 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag	-20 ... 65 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend)	5 ... 95 %
Valhoogte	1,8 m
Meting ten opzichte van	Betonvloer

### Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 54
-------------------	-------

### Classificatie

Douanetariefnummer	84719000
eCl@ss 5.1.4	27280103
eCl@ss 8.0	27280103
eCl@ss 9.0	27280103
eCl@ss 10.0	27280103
eCl@ss 11.0	27280103
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002999
ETIM 7.0	EC002999

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

Functie	Configuratie-interface
	Data-interface
	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	RJ41

## Bediening en display

LED	Display	Verklaring
1	groen	Lezen gelukt
	Rood	Geen leesresultaat

## Toebehoren

### Aansluittechniek - aansluiteenheid

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	Modulaire aansluiteenheid	Voedingsspanning: 18 ... 30 V Stroomopname, max.: 300 mA Interface: PROFINET, RS 232 Aansluitingen: 6 St. Beschermingsgraad: IP 65

### Aansluittechniek - verbindingkabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50113397	KB JST-HS-300	Aansluitkabel	Geschikt voor interface: RS 232 Aansluiting 1: JST ZHR Aansluiting 2: Sub-D, axiaal, male, 9 -polig Afgeschermd: Ja Kabellengte: 300 mm Materiaal mantel: PUR

### Aansluittechniek - Y-verdeelkabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50130488	KDS CR-SUB-9A-RJ41-A-T0-024-C	Verbindingskabel	Geschikt voor interface: RS 232, TTL Aansluiting 1: Sub-D, axiaal, female, 9 -polig Aansluiting 2: RJ41 Aansluiting 3: Ronde stekker, steekbaar, axiaal, female, 2 -polig Afgeschermd: Ja Kabellengte: 2.400 mm Materiaal mantel: PVC

### Bevestigingstechniek - overige

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50130491	BT Holder HCR 6200	Houder	Functies: Activering van presentatiemodus Uitvoering van bevestigingsonderdeel: Tafelvoet Bevestiging, installatiezijde: vrijstaand Bevestiging, apparaatzijde: voor inschuiven Materiaal: Kunststof

#### Opmerking



Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.