

Teknik veri sayfası

Mobil 2D kod okuyucusu

Ürün no.: 50130487
HCR 6200 DPM

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Kumanda ve gösterge
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Seri	HCR 6200
------	----------

Okuma verileri

Kod türleri okunabilir	2/5 aralıklı
	Aztec
	Codabar
	Code 128
	Code 39
	Code 93
	Diğerleri talep üzerine
	Doğrudan işaretli 2D kodu
	EAN 8/13
	EAN/UPC
	GS1 veri çubuğu
	Mikro PDF
	Mikro QR
	PDF417
	QR kodu
	Veri Matris Kodu

Optik veriler

Okuma mesafesi	0 ... 200 mm
Işık kaynağı	LED
LED grubu	1
Kameranın çözünürlüğü yatay	1.280 px
Kameranın çözünürlüğü dikey	960 px
Barkod kontrastı (PCS)	20 %
Modül boyutu	0,076 ... 0,528 mm

Elektrik verileri

Güç verileri

Besleme gerilimi U _B	4,5 ... 5,5 V, DC
Güç tüketimi, maks.	2,5 W

Arayüz

Tür	RS 232, USB
-----	-------------

RS 232

İşlev	Proses
-------	--------

USB

İşlev	Proses
-------	--------

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	RJ41
---------------	------

Mekanik bilgiler

Ebatlar (G x Y x U)	53 mm x 151 mm x 72 mm
Malzeme gövde	Plastik
Plastik gövde	PC-ABS
Net ağırlık	130 g

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-20 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-20 ... 65 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız)	5 ... 95 %
Düşme yüksekliği	1,8 m
Ölçümlerin referansı	Beton zemin

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 54
---------------	-------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	84719000
eCl@ss 5.1.4	27280103
eCl@ss 8.0	27280103
eCl@ss 9.0	27280103
eCl@ss 10.0	27280103
eCl@ss 11.0	27280103
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002999
ETIM 7.0	EC002999

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi
	Konfigürasyon arayüzü
	Veri arayüzü
Bağlantı türü	RJ41

Kumanda ve gösterge

LED	Gösterge	Anlam
1	Yeşil	Okuma başarılı
	Kırmızı	Okuma sonucu yok

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı ünitesi

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	Modüler bağlantı ünitesi
			Besleme gerilimi: 18 ... 30 V Akım tüketimi, maks.: 300 mA Arayüz: PROFINET, RS 232 Bağlantılar: 6 Adet Koruma sınıfı: IP 65


Bağlantı teknolojisi – Bağlantı kabloları

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50113397	KB JST-HS-300	Bağlantı kablosu
			Arayüz için uygundur: RS 232 Bağlantı 1: JST ZHR Bağlantı 2: Sub-D, eksenel, erkek, 9 kutuplu Korunmalı: Evet Kablo uzunluğu: 300 mm Malzeme kılıf: PUR

Bağlantı teknolojisi - Y distribütör kabloları

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50130488	KDS CR-SUB-9A-RJ41-A-T0-024-C	Bağlantı kablosu
			Arayüz için uygundur: RS 232, TTL Bağlantı 1: Sub-D, eksenel, dişi, 9 kutuplu Bağlantı 2: RJ41 Bağlantı 3: Yuvarlak konnektör, Takılabilir, eksenel, dişi, 2 kutuplu Korunmalı: Evet Kablo uzunluğu: 2.400 mm Malzeme kılıf: PVC

Montaj tekniği - diğer

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50130491	BT Holder HCR 6200	Tutucu
			Montaj ünitesinin uygulanması: Masa ayağı Montaj braket, tesis tarafı: serbest olarak durur Montaj braket, cihaz tarafı: İçeri sürmek için Malzeme: Plastik İşlevler: Sunum modu aktivasyonu

Uyarı



↪ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.